



La afiladora Weinig de alta precisión para  
cabezales porta-cuchillas de cepillado

# Weinig Rondamat 909

La Rondamat 909  
afila cuchillas de  
cepillado en el cabe-  
zal porta-cuchillas.  
Obteniendo una  
máxima precisión,  
superficies lisas y  
una larga duración  
del afilado.



# La Rondamat 909 Weinig en síntesis:

- Reafilado automático de las cuchillas rectas en el cabezal porta-cuchillas, ya sean de sujeción convencional o hidráulica
- Aparato divisor automático para un máximo de 16 cuchillas
- Tolerancia inferior a 0,005 mm en la marcha circular
- Secuencia completamente automática del programa
- Manejo sencillo
- Afilado automático en el reverso de la cuchilla
- Refrigeración eficaz directamente en el punto de afilado



## Un standard extraordinario

Diámetro de la muela para cabezales porta-cuchillas	125 mm
Orificio de la muela	20 mm
Avance del husillo porta-muelas	1,1 kW (1,5 CV)
Velocidad de giro del husillo porta-muelas	4600 r.p.m.
Afilado del ángulo de desahogo radial, en el reverso de la cuchilla	15 - 35°
Órbita de giro min./máx. de las herramientas	80 mm / 300 mm
Ancho máx. de las herramientas	330 mm
Aparato divisor, motor de avance	33 W
Aparato divisor, número de cuchillas	1-16
Depósito de refrigerante	aprox. 50 litros
Aditivo refrigerante	2 kg
Avance de la mesa	530 mm/min.
Tensión de servicio	400 V
Ámbito de tensión	380-420 V, 60 Hz
Valor de conexión total	aprox. 2 kW (2,7 CV)

## Accesorios útiles

- 1 portamuelas para muelas para porta-cuchillas de cepillado
- 1 muela de borazón para cabezales porta-cuchillas de cepillado de HSS y estelite
- Mandril de sujeción (a elección, con 40 mm ó 50 mm de diámetro)
- Estuche de herramientas con herramientas de servicio

## Opciones

- Ancho de herramientas incrementado a 460 mm
- Mandril de sujeción adicional (diámetro a elección), para sujeción hidráulica o mecánica
- Portamuelas adicional (cabezal porta-cuchillas de cepillado)
- Muela de borazón para cuchillas rectas de HSS y estelite, afilado en el reverso
- Muela de borazón para cuchillas brutas con un espesor de 8 ó 10 mm, de HSS o estelite, afilado en el reverso
- Muela de diamante para cuchillas rectas de metal duro, afilado en el reverso

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.  
Los textos e ilustraciones de este folleto contienen también equipos especiales que no forman parte del equipo estándar. En algunos casos se quitaron las cubiertas de protección para sacar las fotografías.



## Weinig ofrece más

Michael Weinig AG  
Weinigstrasse 2/4  
97941 Tauberbischofsheim  
República Federal de Alemania  
Tel. (0) 93 41/86-0  
Fax (0) 93 41/70 80  
E-mail [info@weinig.de](mailto:info@weinig.de)  
Internet [www.weinig.com](http://www.weinig.com)